Fiche de données

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.
Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.
Joints pliables pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés
Joints disponibles avec filetage de connexion M16 et M20 Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

Informations générales de commande

Version	Insert étanche Field Power®, Joint vide, IP30, avec le boîtier correspondant, TPE-U
Référence	1967600000
Type	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé

Fiche de données

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	3.15 mm	Profondeur (pouces)	0.124 inch
Hauteur	23.51 mm	Hauteur (pouces)	0.9256 inch
Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1.378 inch
Poids net	1.6 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...55 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...55 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Caractéristiques générales

Matériau de base	TPE-U	Silicone	Non
Couleur	gris	Forme	Joint vide
Degré de protection	IP30, avec le boîtier correspondant	Position de montage, conseils de montage	dans le slot d'étanchéité FieldPower® IP30