

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.

Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.

Joint pliable pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés

Joint disponibles avec filetage de connexion M16 et M20 Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Insert étanche Field Power®, Joint vide, IP30, avec le boîtier correspondant, TPE-U |
| Référence | 1967600000 |
| Type | DGSB IP30 D0 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248688746 |
| Qté. | 10 Pièce |

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 3.15 mm | Profondeur (pouces) | 0.124 inch |
| Hauteur | 23.51 mm | Hauteur (pouces) | 0.9256 inch |
| Largeur | 35 mm | Largeur (pouces) | 1.378 inch |
| Poids net | 1.6 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...55 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...55 °C |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|
| Matériau de base | TPE-U | Silicone | Non |
| Couleur | gris | Forme | Joint vide |
| Degré de protection | IP30, avec le boîtier correspondant | Position de montage, conseils de montage | dans le slot d'étanchéité FieldPower® IP30 |