

## DGSB IP30 D0 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.

Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.

Joint s pliables pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés

Joint s disponibles avec filetage de connexion M16 et M20 Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

### Informations générales de commande

Version	Insert étanche Field Power®, Joint vide, IP30, avec le boîtier correspondant, TPE-U
Référence	<a href="#">1967600000</a>
Type	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Qté.	10 Pièce

## DGSB IP30 D0 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	3.15 mm	Profondeur (pouces)	0.124 inch
Hauteur	23.51 mm	Hauteur (pouces)	0.9256 inch
Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1.378 inch
Poids net	1.6 g		

## Températures

Température de stockage	-40 °C...55 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...55 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	----------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

## Caractéristiques générales

Matériau de base	TPE-U	Silicone	Non
Couleur	gris	Forme	Joint vide
Degré de protection	IP30, avec le boîtier correspondant	Position de montage, conseils de montage	dans le slot d'étanchéité FieldPower® IP30