

### IE-PP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

#### Informations générales de commande

Version	Capot de protection pour coffret à bride
Référence	<a href="#">1968920000</a>
Type	IE-PP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692668
Qté.	1 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Nº de certificat (cULus)	E316369

### Dimensions et poids

Profondeur	31	Profondeur (pouces)	1.2205 inch
Poids net	28.84 g		

### Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6bl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

### Classifications

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

### Caractéristiques générales

Couleur	gris	Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté
Degré de protection	IP67		

### Normes générales

Nº de certificat (cULus)	E316369
--------------------------	---------