

IE-BP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Capot de protection pour coffret à bride |
| Référence | 1968930000 |
| Type | IE-BP-V05M |
| GTIN (EAN) | 4032248692125 |
| Qté. | 10 Pièce |

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 17.5 | Profondeur (pouces) | 0.689 inch |
| Poids net | 11.78 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...70 |
|-------------------------------|-------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------|------|-----------------------------|-------------------|
| Couleur | gris | Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté |
| Degré de protection | IP67 | | |