

**MIGRATION RACK TSX7 H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

Avec l'augmentation de la complexité des sites de production, l'obsolescence de certains API et la croissance continue de la demande de signaux E/S, de nombreuses installations ou sites de production doivent remplacer les contrôleurs existants par de nouveaux, sans modifier le câblage terrain existant. Grâce aux adaptateurs, aux câbles pré-confectionnés et aux interfaces de Weidmüller, le problème du remplacement d'un système d'API par un autre peut être résolu de manière simple et sûre : les utilisateurs peuvent conserver le câblage terrain existant, tester le nouveau système et réduire au maximum les temps d'arrêt du système.

**Informations générales de commande**

Référence	1993520000
Type	<a href="#">MIGRATION RACK TSX7 H</a>
GTIN (EAN)	4050118378702
Oté.	1 Pièce

**MIGRATION RACK TSX7 H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technical data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	121 mm	Profondeur (pouces)	4.7638 inch
Hauteur	221 mm	Hauteur (pouces)	8.7008 inch
Largeur	489.5 mm	Largeur (pouces)	19.2716 inch
Poids net	2100 g		

**Températures**

Température de fonctionnement

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ac7d78e9-72d5-4777-939c-16e93104b191

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**Caractéristiques générales**

Matériau de base	Acier inoxydable
------------------	------------------