

IE-USB-A-A-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A, USB A, PVC, 1.5 m
Référence	1993550015
Type	IE-USB-A-A-1.5M
GTIN (EAN)	4050118378573
Qté.	1 Pièce

IE-USB-A-A-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Longueur

1.5 m

Longueur (pouces)

59.0551 inch

Poids net

52 g

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

-15 ...80

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

REACH SVHC

Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0

EC001408

ETIM 9.0

EC001408

ETIM 10.0

EC001408

ECLASS 14.0

27-06-01-06

ECLASS 15.0

27-06-01-06

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine

noir

Caractéristiques techniques générales

Surface du contact

Or sur nickel

Constitution du câble

Diamètre de la gaine

4.5 mm

Couleur de la gaine

noir

Section

2*AWG28 + 2*AWG24

Diamètre de la gaine, max.

4.7 mm

Diamètre de la gaine, min.

4.3 mm

Matériau de la gaine

PVC

Mâle droite

Prise de raccordement à droite

USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche

USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé