

## IE-USB-A-A-1.8M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Câbles confectionnés IE

### Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A, USB A, PVC, 1.8 m
Référence	<a href="#">1993550018</a>
Type	IE-USB-A-A-1.8M
GTIN (EAN)	4050118378641
Qté.	1 Pièce

## IE-USB-A-A-1.8M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Longueur	1.8 m	Longueur (pouces)	70.8661 inch
Poids net	62 g		

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-15 °C...80
Température de pose		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

## Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine noir

## Caractéristiques techniques générales

Surface du contact Or sur nickel

## Constitution du câble

Diamètre de la gaine	4.5 mm	Couleur de la gaine	noir
Section	2*AWG28 + 2*AWG24	Diamètre de la gaine, max.	4.7 mm
Diamètre de la gaine, min.	4.3 mm	Matériau de la gaine	PVC

## Mâle droite

Prise de raccordement à droite USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé

## Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé