

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Cadre double, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire (verrou Daim- ler)
Référence	<u>2003150000</u>
Туре	IE-FC-DFM-CAB-DB
GTIN (EAN)	4050118386929
Qté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2000039-80039714

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments	_		
	₩.₽	10	
20110		J3	
ROHS UL File Number Search	Conforme		
Certificat № (cURus)	Site Web UL E223801		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Dimensions et poids			
Profondeur	27.5 mm	Profondeur (pouces)	1.0827 inch
Hauteur	134 mm	Hauteur (pouces)	5.2756 inch
Largeur	132 mm	Largeur (pouces)	5.1968 inch
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	5 mm
Poids net	815.95 g		
Températures			
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
Température de pose			
Conformité environneme	entale du produit		
Conformité environneme	Conforme sans exemption) 1 % an naida	
Statut de conformité RoHS REACH SVHC),1 % en poids	
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption),1 % en poids	
Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C		FC001031
Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031	ETIM 7.0	EC001031 FC001031
Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031 EC001031	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001031
Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031	ETIM 7.0	
Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031 EC001031 EC001031	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001031 27-18-27-02
Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031 EC001031 EC001031 27-18-27-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02
Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031 EC001031 EC001031 27-18-27-90 27-18-27-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02 27-18-28-92
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031 EC001031 EC001031 27-18-27-90 27-18-27-02 27-18-28-92 27-18-28-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02 27-18-28-92
Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0 Caractéristiques général	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031 EC001031 EC001031 27-18-27-90 27-18-27-02 27-18-28-92 27-18-28-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02 27-18-28-92 27-18-28-92
Estatut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031 EC001031 EC001031 27-18-27-90 27-18-27-02 27-18-28-92 27-18-28-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02 27-18-28-92
Statut de conformité RoHS REACH SVHC Classifications ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0 Caractéristiques général	Conforme sans exemption Pas de SVHC au-dessus de C EC001031 EC001031 27-18-27-90 27-18-27-02 27-18-28-92 27-18-28-92 Cadre double, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	EC001031 27-18-27-02 27-18-27-02 27-18-28-92 27-18-28-92

Certificat Nº (cURus)

Niveau du catalogue / Dessins

Certificat Nº (CSA)

E223801




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté




Unité: mm

Découpe de montage



Unité: mm

Dessin coté



Unité: pouce

Découpe de montage



Unité: pouce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

blindé



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Version
Référence	2004810000	FrontCom, Plaque d'insert, blindé
GTIN (EAN)	4050118389289	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Version
Type Référence	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS 2067080000	Version FrontCom, Plaque d'insert, blindé
	, ,	

non blindé



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Туре	IE-FC-DIP-BP	Version
Référence	2004890000	FrontCom, Plaque d'insert, non blindé
GTIN (EAN)	4050118389296	
Qté.	1 ST	

Date de création 01.11.2025 09:57:36 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires pour FrontCom Vario



Informations générales de commande

Type IE-FC-DF-IPH Version

Référence 2003340000 FrontCom, Barrette (pour le montage de plaques à insert simple)

GTIN (EAN) 4050118387094

non blindé



1 ST

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

 Type
 IE-FC-IP-BP
 Version

 Référence
 1450710000
 FrontCom, Plaque d'insert, non blindé

 GTIN (EAN)
 4050118255287

 Qté.
 1 ST

blindé



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Туре	IE-FC-SP-PWB/2ST	Version
Référence	<u>1450550000</u>	FrontCom, Plaque d'insert, blindé
GTIN (EAN)	4050118255256	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FC-SP-2ST/2D9	Version
Référence	<u>1450590000</u>	FrontCom, Plaque d'insert, blindé
GTIN (EAN)	4050118255263	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FC-SP-PWU/2ST	Version
Référence	<u>1450620000</u>	FrontCom, Plaque d'insert, blindé
GTIN (EAN)	4050118255270	
Qté.	1 ST	

Accessoires pour FrontCom Vario



Informations générales de commande

Туре	IE-FC-PWPC	Version
Référence	<u>1450820000</u>	FrontCom, Protection au toucher, cadre simple
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qté.	1 ST	

Prises femelles de puissance



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Туре	IE-FCI-PWB-DE	Version
Référence	1450730000	FrontCom, Insert Power grand, Type F, Femelle, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Qté.	1 ST	

Date de création 01.11.2025 09:57:36 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Туре	IE-FCI-PWB-CN	Version
Référence	1450790000	FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Qté.	1 ST	
Туре	IE-FCI-PWS-US	Version
Type Référence	IE-FCI-PWS-US 1450800000	Version FrontCom, Insert Power US, Type B, Femelle, US

RJ45



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

	_	
Туре	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	<u>1963830000</u>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 ST	
Туре	IE-BI-RJ45-C	Version
Type Référence	IE-BI-RJ45-C 1962840000	Version Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
• •		

USB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

7

Informations générales de commande

Туре	IE-BI-USB-3.0-A	Version
Référence	<u>1487920000</u>	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qté.	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Туре	IE-FCI-D9-FF	Version
Référence	<u>1450840000</u>	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Femelle / femelle
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qté.	1 ST	

Signal - VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

8

Informations générales de commande

	iono gonoraios as se	
Туре	IE-FCI-HDMI-FF	Version
Référence	2003390000	FrontCom, Prolongateur HDMI, Insert pour signaux HDMI, Femelle /
GTIN (EAN)	4050118387414	femelle
Qté.	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Collage arrière neutre



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et TélémécaniquePour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Туре	SM 27/18 K MC NE WS	Version
Référence	<u>1707270000</u>	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4008190925116	27 mm, blanc
Qté.	80 ST	
Туре	SM 27/18 K MC NE SI	Version
Référence	<u>1713760000</u>	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4008190331177	27 mm, argent
Qté.	80 ST	
Туре	SM 27/18 K MC NE GR	Version
Référence	1073340000	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4032248831425	27 mm, gris
Qté.	80 ST	

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil:

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Date de création 01.11.2025 09:57:36 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS

Référence 1736181044 ESG, Repérage d' équipements et appareillages x 20 mm, PA

GTIN (EAN) 4008190985950 66, Couleur: blanc, Enfichable

Qté. 200 ST

Tournevis cruciforme, type Pozidrive



Tournevis cruciforme, type Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, emmanchement selon ISO 8764-PZ, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

 Type
 SDK PZ1

 Référence
 9008530000

GTIN (EAN) 4032248056521

Qté. 1 ST

Tournevis, Tournevis

Version

Tournevis droit

Qté.



1 ST

Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

 Type
 SDS 0.4X2.5X75
 Version

 Référence
 9009030000
 Tournevis, Tournevis

 GTIN (EAN)
 4032248266944

Date de création 01.11.2025 09:57:36 MEZ