

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, cadre simple, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire
Référence	<u>2003160000</u>
Туре	IE-FC-SFM-CAB
GTIN (EAN)	4050118387018
Qté.	1 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

IP65, fermé

TAA000022B

Zinc injecté sous pression

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments	(I)	Tils (DNV)	
ROHS	Conforme		
UL File Number Search	Site Web UL		
Certificat № (cURus)	E223801		
Dimensions et poids			
Profondeur	27.5 mm	Profondeur (pouces)	1.0827 inch
Hauteur	134 mm	Hauteur (pouces)	5.2756 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2.6378 inch
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	5 mm
Poids net	505 g		9
Températures			'
T ()		T () () ()	40.00 70.00
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C
Température de pose			
Conformité environneme	ntale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp	otion	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessi	us de 0,1 % en poids	
Classifications			
ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
FOL 4 00 4 4 0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92
	07.40.00.00		27 10 20 02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-18-28-92 27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92

Date de création	02.11.2025	10:27:21 MEZ

Type de produit

Classe de protection (UL)

Couvercle du matériau

Normes générales

Certificat Nº (cURus)

Certificat Nº (CSA)

Niveau du catalogue / Dessins

cadre simple, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire

Zinc injecté sous pression,

2000039-80039714

Type 12

E223801

électrolaquée

Degré de protection

Structure du matériau

Numéro de certificat (DNV)


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


Dessins

Dessin coté




Unité: mm

Découpe de montage




Unité: mm

Dessin coté



Unité: pouce

Découpe de montage



Unité: pouce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires pour FrontCom Vario



Informations générales de commande

gg			
Туре	IE-FC-PWPC	Version	
Référence	<u>1450820000</u>	FrontCom, Protection au toucher, cadre simple	
GTIN (EAN)	4050118255584		
Qté.	1 ST		

Collage arrière neutre



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et TélémécaniquePour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

SM 27/18 K MC NE WS	Version
<u>1707270000</u>	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
4008190925116	27 mm, blanc
80 ST	
SM 27/18 K MC NE SI	Version
<u>1713760000</u>	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
4008190331177	27 mm, argent
80 ST	
SM 27/18 K MC NE GR	Version
1073340000	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
4032248831425	27 mm, gris
80 ST	
	SM 27/18 K MC NE WS 1707270000 4008190925116 80 ST SM 27/18 K MC NE SI 1713760000 4008190331177 80 ST SM 27/18 K MC NE GR 1073340000 4032248831425

Date de création 02.11.2025 10:27:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

- Les avantages en un coup d'œil: • Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Version

Référence 1736181044

4008190985950 GTIN (EAN) Qté.

200 ST

ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA

66. Couleur: blanc, Enfichable

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

SDS 0.4X2.5X75 Type Référence 9009030000 GTIN (EAN) 4032248266944

Tournevis, Tournevis

Qté.

Date de création 02.11.2025 10:27:21 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis cruciforme, type Pozidrive



Tournevis cruciforme, type Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, emmanchement selon ISO 8764-PZ, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type SDK PZ1 Référence 9008530000 GTIN (EAN)

4032248056521

Version Tournevis, Tournevis

Poinçon rectangulaire pour frontcom



1 ST

Les outils d'emboutissage Weidmüller s'imposent pour réaliser des découpes dans vos armoires.

- Presse-étoupes PG
- Presse-étoupes M
- Presse-étoupes spéciaux

Informations générales de commande

Туре KOK 52 X 91 Version Référence 2008410000 Sheet holes GTIN (EAN) 4050118394177

Outil

Oté



- La soupape de surpression protège contre les surcharges
- Tête cylindrique coudée à 90°
- Tête coudée pouvant tourner à 360°
- Poignée ergonomique avec ressort de rappel
- Le résidu ne vient plus se coincer, grâce à la triple division
- Poinçonneuse hydraulique en aluminium à haute résistance (environ 40 % de poids économisé)
- Durée de vie fortement réduite lors de l'utilisation de tôles en acier inox

Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

 Type
 IE-KO-HAT
 Version

 Référence
 1966810000
 Sheet holes

 GTIN (EAN)
 4032248659630