

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | FrontCom, Cadre double, Protection métallique, Verrouillage bouton de commande |
| Référence | 2003170000 |
| Type | IE-FC-DFM-KNOB |
| GTIN (EAN) | 4050118387032 |
| Qté. | 1 Pièce |

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E223801 |

Dimensions et poids

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| Profondeur | 27.5 mm | Profondeur (pouces) | 1.0827 inch |
| Hauteur | 134 mm | Hauteur (pouces) | 5.2756 inch |
| Largeur | 132 mm | Largeur (pouces) | 5.1968 inch |
| Épaisseur du paroi, min. | 1 mm | Épaisseur du paroi, max. | 5 mm |
| Poids net | 824.97 g | | |

Températures

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de pose | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Type de produit | Cadre double, Protection métallique, Verrouillage bouton de commande | Degré de protection | IP65, fermé |
| Classe de protection (UL) | Type 12 | Structure du matériau | Zinc injecté sous pression |
| Couvercle du matériau | Zinc injecté sous pression, électrolaquée | | |


Normes générales

| | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|------------------|
| Certificat N° (cURus) | E223801 | Certificat N° (CSA) | 2000039-80039714 |
|-----------------------|---------|---------------------|------------------|


IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings**Dessin coté**


Unité : mm

Découpe de montage

Unité : mm

Dessin coté

Unité : pouce

Découpe de montage

Unité : pouce

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

blindé



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type | IE-FC-DSP-Cl/3A/2ST/1D9 | Version |
| Référence | 2004810000 | FrontCom, Plaque d'insert, blindé |
| GTIN (EAN) | 4050118389289 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS | Version |
| Référence | 2067080000 | FrontCom, Plaque d'insert, blindé |
| GTIN (EAN) | 4050118415612 | |
| Qté. | 1 ST | |

non blindé



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | IE-FC-DIP-BP | Version |
| Référence | 2004890000 | FrontCom, Plaque d'insert, non blindé |
| GTIN (EAN) | 4050118389296 | |
| Qté. | 1 ST | |

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Accessoires pour FrontCom Vario



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | IE-FC-DF-IPH | Version |
| Référence | 2003340000 | FrontCom, Barrette (pour le montage de plaques à insert simple) |
| GTIN (EAN) | 4050118387094 | |
| Qté. | 1 ST | |

non blindé



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | IE-FC-IP-BP | Version |
| Référence | 1450710000 | FrontCom, Plaque d'insert, non blindé |
| GTIN (EAN) | 4050118255287 | |
| Qté. | 1 ST | |

blindé



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type | IE-FC-SP-PWB/2ST | Version |
| Référence | 1450550000 | FrontCom, Plaque d'insert, blindé |
| GTIN (EAN) | 4050118255256 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | IE-FC-SP-2ST/2D9 | Version |
| Référence | 1450590000 | FrontCom, Plaque d'insert, blindé |
| GTIN (EAN) | 4050118255263 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | IE-FC-SP-PWU/2ST | Version |
| Référence | 1450620000 | FrontCom, Plaque d'insert, blindé |
| GTIN (EAN) | 4050118255270 | |
| Qté. | 1 ST | |

Accessoires pour FrontCom Vario



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | IE-FC-PWPC | Version |
| Référence | 1450820000 | FrontCom, Protection au toucher, cadre simple |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Qté. | 1 ST | |

Prises femelles de puissance



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | IE-FCI-PWB-DE | Version |
| Référence | 1450730000 | FrontCom, Insert Power grand, Type F, Femelle, DE |
| GTIN (EAN) | 4050118255546 | |
| Qté. | 1 ST | |

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | IE-FCI-PWB-CN | Version |
| Référence | 1450790000 | FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, CN |
| GTIN (EAN) | 4050118255386 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | IE-FCI-PWS-US | Version |
| Référence | 1450800000 | FrontCom, Insert Power US, Type B, Femelle, US |
| GTIN (EAN) | 4050118255638 | |
| Qté. | 1 ST | |

RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | IE-BI-RJ45-FJ-P | Version |
| Référence | 1963830000 | Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | IE-BI-RJ45-C | Version |
| Référence | 1962840000 | Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| Qté. | 10 ST | |

USB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | IE-BI-USB-3.0-A | Version |
| Référence | 1487920000 | Insert USB, Embase, type A |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | |
| Qté. | 1 ST | |

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | IE-FCI-D9-FF | Version |
| Référence | 1450840000 | FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Femelle / femelle |
| GTIN (EAN) | 4050118255737 | |
| Qté. | 1 ST | |

Signal - VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | IE-FCI-HDMI-FF | Version |
| Référence | 2003390000 | FrontCom, Prolongateur HDMI, Insert pour signaux HDMI, Femelle / |
| GTIN (EAN) | 4050118387414 | femelle |
| Qté. | 1 ST | |

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories



Collage arrière neutre


SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
 - Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
 - L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
 - Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
 - Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SM 27/18 K MC NE WS | Version |
| Référence | 1707270000 | SwitchMark, Repérage d'’équipements et appareillages, 18 x |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | 27 mm, blanc |
| Qté. | 80 ST | |
| Type | SM 27/18 K MC NE SI | Version |
| Référence | 1713760000 | SwitchMark, Repérage d'’équipements et appareillages, 18 x |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | 27 mm, argent |
| Qté. | 80 ST | |
| Type | SM 27/18 K MC NE GR | Version |
| Référence | 1073340000 | SwitchMark, Repérage d'’équipements et appareillages, 18 x |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | 27 mm, gris |
| Qté. | 80 ST | |

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Version |
| Référence | 1736181044 | ESG, Repérage d'equipements et appareillages x 20 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | 66, Couleur: blanc, Enfichable |
| Qté. | 200 ST | |

Tournevis cruciforme, type Pozidrive



Tournevis cruciforme, type Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, emmanchement selon ISO 8764-PZ, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Type | SDK PZ1 | Version |
| Référence | 9008530000 | Tournevis, Tournevis |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | |
| Qté. | 1 ST | |

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Type | SDS 0.4X2.5X75 | Version |
| Référence | 9009030000 | Tournevis, Tournevis |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Qté. | 1 ST | |