
# Fiche de données

## CC 85/54 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Norme incluse : CC
Notre gamme de produit systématiquement coordonnée inclut des étiquettes pour l'identification des composants standardisés, ainsi que des formats courants et universels ; tels que le repérage CC 85/54 pour les plaquettes indicatrices.
Vos avantages avec MultiMark
• Polyester laminé double
• Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
• Repérage d’équipements & appareillages de design habituel

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | ClipCard, Repérage d’équipements et appareillages, 54 x 85 mm, blanc |
| Référence | 2005270000 |
| Type | CC 85/54 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118390834 |
| Qté. | 450 Pièce |

# Fiche de données

## CC 85/54 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 0.1 mm | Profondeur (pouces) | 0.0039 inch |
| Hauteur | 54 mm | Hauteur (pouces) | 2.126 inch |
| Largeur | 85 mm | Largeur (pouces) | 3.3464 inch |
| Poids net | 1.11 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| plage de température d'utilisation | -40…120 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adhésif | Colle acrylate | Version | autoadhésif, sans halogène |
| Largeur | 85 mm | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Couleur | blanc | Halogène | Non |
| Matériau de base | Polyester | Caractères imprimés | sans |
| Agrément selon UL 969 | Oui | imprimante compatible | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS |
| plage de température d'utilisation | -40…120 °C | Nombre par rouleau | 450 |

### Repérage d’équipements et appareillages

| | |
|---|---|
| Halogène | Non |

# CC 85/54 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

