

RF RS 70 RE/A5/O.SG 1665**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Le profil RS 70 est un système modulaire enfichable pour le rail profilé qui peut être étendu de manière flexible à la longueur demandée. Il est constitué de sections intermédiaires de différentes longueurs. En option avec ou sans pied encliquetable, ainsi que des plaques d'extrémité avec option de repérage intégrée. Le circuit imprimé est inséré par le côté, tandis que les pieds de verrouillage intégrés en permanence permettent une fixation stable.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Pied encliquetable, RS 70 Orange, Plaque d'extrémité DIN rail de montage droit, Largeur: 13.7 mm |
| Référence | 2064300000 |
| Type | RF RS 70 RE/A5/O.SG 1665 |
| GTIN (EAN) | 4008190210625 |
| Qté. | 1 Pièce |

RF RS 70 RE/A5/O.SG 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 28.55 mm | Profondeur (pouces) | 1.124 inch |
| Hauteur | 70 mm | Hauteur (pouces) | 2.7559 inch |
| Largeur | 13.7 mm | Largeur (pouces) | 0.5394 inch |
| Poids net | 5.55 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002779 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|-------|
| Classe d'infiammabilità selon UL 94 | V-2 | Matériau isolant | PA 66 |
| Surface | non traité | Matériau de base | PA 66 |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | 600 ≤ CTI | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------|------|
| Couleur | Orange | Degré de protection | IP00 |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 2000 | Possibilité d'enrobage | Non |

RF RS 70 RE/A5/O.SG 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

LOCKING-FOOT RIGHT

