


POWER MONITOR BRACKET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Référence	2091060000
Type	POWER MONITOR BRACKET
GTIN (EAN)	4050118421903
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2026-12-30T00:00:00+01:00

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3.5433 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	70 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	150 °C
-------------------------	-------------------------------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-14-23-92
ECLASS 15.0	27-14-23-92		

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

