


## POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Référence	2091060000
Type	<a href="#">POWER MONITOR BRACKET</a>
GTIN (EAN)	4050118421903
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-12-30T00:00:00+01:00

## POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3.5433 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	70 g		

### Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	150 °C
-------------------------	-------------------------------	--------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 9.0	27-14-23-36
ECLASS 9.1	27-21-03-01	ECLASS 10.0	27-14-23-36
ECLASS 11.0	27-14-23-92	ECLASS 12.0	27-14-23-92
ECLASS 13.0	27-14-23-92	ECLASS 14.0	27-14-23-92
ECLASS 15.0	27-14-23-92		

### POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dessins

