

AP WMF2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Les accessoires complets de la gamme Klippon® Connect s'harmonisent parfaitement jusqu'au dernier détail. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises

Informations générales de commande

Version	Plaque d'extrémité pour blocs de jonction, noir, Hauteur: 87.25 mm, Largeur: 1.5 mm, V-0, Wemid, enclipsable: Oui
Référence	2152600000
Type	AP WMF2.5 SW
GTIN (EAN)	4050118426632
Qté.	50 Pièce

AP WMF2.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	44.25 mm	Profondeur (pouces)	1.7421 inch
Hauteur	87.25 mm	Hauteur (pouces)	3.435 inch
Largeur	1.5 mm	Largeur (pouces)	0.0591 inch
Poids net	5.26 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-50 °C...75 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Autres caractéristiques techniques

enclipsable	Oui	Instruction de montage	Montage direct
-------------	-----	------------------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	noir
Classe d'infiammabilità selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	Plaque d'extrémité
---------	--------------------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------