

**KLBU 4-6 Z/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustration du produit**

Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

**Informations générales de commande**

Version	Étriers, Étrier de serrage
Référence	<a href="#">2269800000</a>
Type	KLBU 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	4032248264551
Qté.	10 Pièce

## KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	8.5 mm	Profondeur (pouces)	0.3346 inch
Hauteur	45.2 mm	Hauteur (pouces)	1.7795 inch
Largeur	8.9 mm	Largeur (pouces)	0.3504 inch
Poids net	3.17 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte 0.397 kg CO2 eq.

## Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non		

## Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None
---------	--------	-------------------------------------	------

## Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage	Flasque de fermeture nécessaire	Non
---------	-------------------------------	---------------------------------	-----

## Caractéristiques nominales

Section nominale	6 mm <sup>2</sup>
------------------	-------------------

## Dimensions

Pas en mm (P)	20.00 mm
---------------	----------

## Généralités

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
------------------------	-------------------------------------

**KLBUE 4-6 Z/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Raccordement (raccordement nominal)**

Longueur de dénudage	8.5 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccordements	1	Diamètre de câble, max.	6 mm
Diamètre de câble, min.	4 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement, semi-rigide, min.	4 mm <sup>2</sup>		

**KLBUE 4-6 Z/1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

