

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Grâce à notre large gamme de raccordements à blindage KLBÜ, vous pouvez réaliser un raccordement flexible et auto-ajustable à blindage et assurer un fonctionnement sans défaut.

Informations générales de commande

Version	Étriers, Étrier de serrage
Référence	2269800000
Type	KLBUE 4-6 Z/1
GTIN (EAN)	403224826455 1
Qté.	10 Pièce

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	8.5 mm	Profondeur (pouces)	0.3346 inch
Hauteur	45.2 mm	Hauteur (pouces)	1.7795 inch
Largeur	8.9 mm	Largeur (pouces)	0.3504 inch
Poids net	3.17 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-5 °C...40 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.397 kg CO2 eq.	

Classifications

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	monté	Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non		

Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent	Classe d'inflammabilité selon UL 94	None
---------	--------	-------------------------------------	------

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage	Flasque de fermeture nécessaire	Non
---------	-------------------------------	---------------------------------	-----

Caractéristiques nominales

Section nominale	6 mm ²
------------------	-------------------

Dimensions

Pas en mm (P)	20.00 mm
---------------	----------

Généralités

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison
------------------------	-------------------------------------

KLBUE 4-6 Z/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Raccordement (raccordement nominal)

Longueur de dénudage	8.5 mm	Type de raccordement	Raccordement à ressort
Nombre de raccordements	1	Diamètre de câble, max.	6 mm
Diamètre de câble, min.	4 mm	Section de raccordement, semi-rigide, max.	6 mm ²
Section de raccordement, semi-rigide, min.	4 mm ²		

Fiche de données

KLBUE 4-6 Z/1

Dessins

