

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------|
| Référence | 2427060000 |
| Type | SAI-WDF 5P M12 K |
| GTIN (EAN) | 4050118435542 |
| Qté. | 1 Pièce |

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 20 g

Conformité environnementale du produit

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ETIM 10.0 | EC002925 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-06 | | |

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Nombre de pôles | 5 | Codage | Codage A |
| Surface du contact | doré | Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Matériau de base du boîtier | CuZn | Matériau des contacts | CuZn |
| Tension nominale | 60 V | Courant nominal | 4 A |
| Degré de protection | IP67 | Presse-étoupe | M 12 |
| Plage de températures du coffret | -40 ... +85 ° C | | |

Données techniques générales

| | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 5 | Codage | Codage A |
| Filetage du raccordement | Femelle M12, Mâle M12 | Surface du contact | doré |
| Type de raccordement | Raccordement vissé | Matériau de base du boîtier | CuZn |
| Matériau des contacts | CuZn | Tension nominale | 60 V |
| Courant nominal | 4 A | Degré de protection | IP67 |
| Presse-étoupe | M 12 | Plage de températures du coffret | -40 ... +85 ° C |

SAI-WDF 5P M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Schéma des pôles




Schéma des pôles

