

## HDC MBUS4 D5E FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Gamme complète pour le câblage de données flexible sur site : des outils passionnés aux connecteurs codés Cat.#5 D et Cat.#6 X, ainsi que pour les étuis de blindage robustes. Ces composants permettent des raccordements de données fiables et confectionnés sur le terrain, ce qui est idéal pour les applications industrielles, un montage rapide et une flexibilité maximale.

### Informations générales de commande

Version	Accessoires
Référence	<a href="#">2427930000</a>
Type	HDC MBUS4 D5E FC
GTIN (EAN)	4050118437010
Qté.	2 Pièce

## HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	34.8 mm	Profondeur (pouces)	1.3701 inch
Hauteur	12.2 mm	Hauteur (pouces)	0.4803 inch
Largeur	12.2 mm	Largeur (pouces)	0.4803 inch
Poids net	8 g		

## Températures

Température limite -40 °C ... 90 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Codage	Codage D
Surface du contact	doré	Vitesse de transmission	100 MBit/s
Résistance d'isolation	≥ 100 MΩ	Catégorie	Cat. 5e
Tension nominale	250 V	Courant nominal	4 A
Cycles d'enfichage	≤ 100	Type	Femelle
Degré de pollution	2		

## Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		