

**WB IK SL PZ2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)1000V  
IEC 60900

Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de rechange.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de rechange en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | Screwdriver insert         |
| Référence  | <a href="#">2433240000</a> |
| Type       | WB IK SL PZ2               |
| GTIN (EAN) | 4050118443684              |
| Qté.       | 1 Pièce                    |

**Technical data****Dimensions et poids**

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 7 mm   |
| Hauteur    | 75 mm  |
| Largeur    | 7 mm   |
| Poids net  | 9.68 g |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Profondeur (pouces) | 0.2756 inch |
| Hauteur (pouces)    | 2.9527 inch |
| Largeur (pouces)    | 0.2756 inch |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

**Classifications**

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 |

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0    | EC003864    |
| ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 |

**Caractéristiques techniques**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Lame amovible isolée VDE<br>pour vis cruciformes forme<br>PZ, taille 2 |
|--------------------------|--|

|                         |           |   |      |
|-------------------------|-----------|---|------|
| Largeur de la lame (B)  | 2 mm      | Epaisseur de la lame (A)                        | 2 mm |
| Forme                   | Pozidrive | Taille  | 2    |
| longueur de la lame     | 25 mm     | Taille de la lame pour vis à tête<br>cruciforme | 2    |
| Réglage du couple, max. | 5.5 Nm    |   |      |