

## VT M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pour tester le fonctionnement d'électrovannes, de relais, de bobines et de contacteurs
- Test de tous les champs magnétiques
- Affichage : optique et acoustique
- comportant une fonction de lampe de poche

### Informations générales de commande

Version	Outils de test, Testeur de champ magnétique sans contact
Référence	<a href="#">2436680000</a>
Type	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Qté.	1 Pièce

## VT M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Longueur	155 mm	Longueur (pouces)	6.1024 inch
Poids net	55.7 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7cl
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article Testeur de champ magnétique sans contact

### Appareils de mesure et de test

Affichage	optique & acoustique	Degré de protection	IP65
Type de pile	Pile 1,5 V type AAA	testé et approuvé selon	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326