

FAD 1771-WH SL21 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptateurs pour la migration - API-5.

Les adaptateurs avant avec câbles préconfectionnés assurent une migration sûre des cartes API-5 vers d'autres systèmes API/DCS ou les modules u-remote de Weidmüller.

Informations générales de commande

Référence	2448660000
Type	FAD 1771-WH SL21 M
GTIN (EAN)	4050118462463
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Produit de remplacement	FAD 1771-WH SL21 M US

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	33 mm	Profondeur (pouces)	1.2992 inch
Hauteur	269 mm	Hauteur (pouces)	10.5905 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1.2598 inch
Longueur	269 mm	Longueur (pouces)	10.5905 inch
Poids net	199 g		

Températures

Température de stockage 0...50 °C Température de fonctionnement 0...50 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques de raccordement

Raccordement vers l'API 2 x connecteur SL 3.5/F
11p

Caractéristiques nominales

Courant maximal par canal 2 A Corriente nominal total 8 A

Coordination de l'isolation (EN50178)

Selon DIN EN 50178 Tension nominale < 250 V AC
Catégorie de surtension II Degré de pollution 2
Tension d'essai d'isolation AC 1.2 kV

Dessins

