



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

### Informations générales de commande

Version	Presses, Outils, Presse, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Référence	<a href="#">2453810000</a>
Type	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Qté.	1 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	355 mm	Hauteur (pouces)	13.9764 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	3300 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Classifications

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

### Caractéristiques techniques

Temps de charge	0.5 h
Description de l'article	Pince à sertir 6 - 300 mm <sup>2</sup>
Version	Accumulateur-hydraulique
Tension de fonctionnement	18 V
Force de pression	nominal 60 kN

### Description du contact

Plage de sertissage, max.	300 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	6 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

### Données de l'outil - sertissage

Entraînement	Électro-hydraulique	Section de l'embout, max.	300 mm <sup>2</sup>
Section de l'embout, min.	6 mm <sup>2</sup>	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
Levage	16 mm		

## Dessins



## Accessoires

### ... pour cosses tubulaires



Pince à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

### Informations générales de commande

Type	ES EPG/HPG 60 WM 6	Version
Référence	<a href="#">2469380000</a>	Insert outil à sertir, 6mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118532937	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 10	Version
Référence	<a href="#">2469540000</a>	Insert outil à sertir, 10mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483819	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 16	Version
Référence	<a href="#">2469550000</a>	Insert outil à sertir, 16mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483833	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 25	Version
Référence	<a href="#">2469560000</a>	Insert outil à sertir, 25mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483840	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 35	Version
Référence	<a href="#">2469570000</a>	Insert outil à sertir, 35mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483826	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 50	Version
Référence	<a href="#">2469580000</a>	Insert outil à sertir, 50mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483864	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 70	Version
Référence	<a href="#">2469590000</a>	Insert outil à sertir, 70mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483857	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 95	Version
Référence	<a href="#">2469600000</a>	Insert outil à sertir, 95mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483895	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 120	Version
Référence	<a href="#">2469610000</a>	Insert outil à sertir, 120mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484007	
Qté.	1 ST	

## EPG 60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	ES EPG/HPG 60 WM 150	Version
Référence	<a href="#">2469620000</a>	Insert outil à sertir, 150mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118483871	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 185	Version
Référence	<a href="#">2469630000</a>	Insert outil à sertir, 185mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484038	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 240	Version
Référence	<a href="#">2469640000</a>	Insert outil à sertir, 240mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484052	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 WM 300	Version
Référence	<a href="#">2469650000</a>	Insert outil à sertir, 300mm <sup>2</sup> , Sertissage WM
GTIN (EAN)	4050118484045	
Qté.	1 ST	

### ... pour cosses à sertir



Pince à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

### Informations générales de commande

Type	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Version
Référence	<a href="#">2505280000</a>	Insert outil à sertir, 6mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519662	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 10	Version
Référence	<a href="#">2505290000</a>	Insert outil à sertir, 10mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519723	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 16	Version
Référence	<a href="#">2505300000</a>	Insert outil à sertir, 16mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519709	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 25	Version
Référence	<a href="#">2505310000</a>	Insert outil à sertir, 25mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519693	
Qté.	1 ST	

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	ES EPG 60/HPG DIN 35	Version
Référence	<a href="#">2505320000</a>	Insert outil à sertir, 35mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519679	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 50	Version
Référence	<a href="#">2505330000</a>	Insert outil à sertir, 50mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519686	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 70	Version
Référence	<a href="#">2505340000</a>	Insert outil à sertir, 70mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519716	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 95	Version
Référence	<a href="#">2505350000</a>	Insert outil à sertir, 95mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519730	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG DIN 120	Version
Référence	<a href="#">2505360000</a>	Insert outil à sertir, 120mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4050118519747	
Qté.	1 ST	

### ... pour cosses à sertir par compression



Pince à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

### Informations générales de commande

Type	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Version
Référence	<a href="#">2505150000</a>	Accessoires, 6mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519532	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Version
Référence	<a href="#">2505160000</a>	Insert outil à sertir, 10mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519556	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Version
Référence	<a href="#">2505170000</a>	Insert outil à sertir, 16mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519549	
Qté.	1 ST	

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Version
Référence	<a href="#">2505180000</a>	Insert outil à sertir, 25mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Version
Référence	<a href="#">2505190000</a>	Insert outil à sertir, 35mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Version
Référence	<a href="#">2505200000</a>	Insert outil à sertir, 50mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Version
Référence	<a href="#">2505210000</a>	Insert outil à sertir, 70mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Version
Référence	<a href="#">2505220000</a>	Insert outil à sertir, 95mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Version
Référence	<a href="#">2505230000</a>	Insert outil à sertir, 120mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Version
Référence	<a href="#">2505240000</a>	Insert outil à sertir, 150mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519631	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Version
Référence	<a href="#">2505250000</a>	Insert outil à sertir, 185mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519617	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Version
Référence	<a href="#">2505260000</a>	Insert outil à sertir, 240mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Version
Référence	<a href="#">2505270000</a>	Insert outil à sertir, 300mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4050118519655	
Qté.	1 ST	

## Accessoires

### ... pour embouts



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

### Informations générales de commande

Type	ES EPG 60/HPG AEH 25	Version
Référence	<a href="#">2577810000</a>	Insert outil à sertir, 25mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590722	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 50	Version
Référence	<a href="#">2577830000</a>	Insert outil à sertir, 50mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590708	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 70	Version
Référence	<a href="#">2577850000</a>	Insert outil à sertir, 70mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590692	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 95	Version
Référence	<a href="#">2577870000</a>	Insert outil à sertir, 95mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590685	
Qté.	1 ST	
Type	ES EPG 60/HPG AEH 120	Version
Référence	<a href="#">2577880000</a>	Insert outil à sertir, 120mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118590678	
Qté.	1 ST	

## Accessoires

### Accessoires



Pince à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

### Informations générales de commande

Type	AKKU LI 18B2	Version
Référence	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qté.	1 ST	
Type	AKKU LI 18B5	Version
Référence	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qté.	1 ST	
Type	LADEGERAET EPG	Version
Référence	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qté.	1 ST	