

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les outils à couper avec transmission directe de la force pour petites sections que les coupe-câbles pour les gros diamètres.

- Fonctionnement extrêmement rapide grâce à la pompe hydraulique à deux niveaux
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- La poignée ergonomique et la répartition du poids équilibrée assurent un fonctionnement sécurisé et sans fatigue
- Contrôle permanent du niveau de charge de la batterie
- Surveillance du processus de fonctionnement et affichage du statut
- Affichage d'erreur en cas de dysfonctionnement

Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Outil à couper
Référence	2453830000
Type	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Qté.	1 Pièce

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	365 mm	Hauteur (pouces)	14.3701 inch
Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3.1496 inch
Poids net	3100 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Temps de charge	0.5 h	Version	Accumulateur-hydraulique
Tension de fonctionnement	18 V		

Outils à couper

Câble cuivre - rigide, max.	240 mm ²	Câble cuivre - multibrin, max.	200 mm ²
Câble cuivre, max. Ø	40 mm	Temps de charge	0.5 h
Tension de fonctionnement	18 V	Câble en aluminium mono-filaire max. (mm ²)	500 mm ²
Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	280 mm ²	Câble aluminium - multibrin, max. Ø	40 mm
Force d'emboutissage	30 kN		

Dessins

Exemple d'utilisation



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	AKKU LI 18B5	Version
Référence	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qté.	1 ST	
Type	AKKU LI 18B2	Version
Référence	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qté.	1 ST	
Type	LADEGERAET EPG	Version
Référence	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qté.	1 ST	