

EPG CUT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les outils à couper avec transmission directe de la force pour petites sections que les coupe-câbles pour les gros diamètres.

- Fonctionnement extrêmement rapide grâce à la pompe hydraulique à deux niveaux
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- La poignée ergonomique et la répartition du poids équilibrée assurent un fonctionnement sécurisé et sans fatigue
- Contrôle permanent du niveau de charge de la batterie
- Surveillance du processus de fonctionnement et affichage du statut
- Affichage d'erreur en cas de dysfonctionnement

Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Outil à couper
Référence	2453830000
Type	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
Qté.	1 Pièce

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	365 mm	Hauteur (pouces)	14.3701 inch
Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3.1496 inch
Poids net	3100 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Temps de charge	0.5 h	Version	Accumulateur-hydraulique
Tension de fonctionnement	18 V		

Outils à couper

Câble cuivre - rigide, max.	240 mm ²	Câble cuivre - multibrin, max.	200 mm ²
Câble cuivre, max. Ø	40 mm	Temps de charge	0.5 h
Tension de fonctionnement	18 V	Câble en aluminium mono-filaire max. (mm ²)	500 mm ²
Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	280 mm ²	Câble aluminium - multibrin, max. Ø	40 mm
Force d'emboutissage	30 kN		

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



Exemple d'utilisation



EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories



Accessoires

Pince à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	AKKU LI 18B5	Version
Référence	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Qté.	1 ST	
Type	AKKU LI 18B2	Version
Référence	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Qté.	1 ST	
Type	LADEGERAET EPG	Version
Référence	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Qté.	1 ST	