## **THM MMP CASE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

#### Informations générales de commande

Version	Empty box / Case
Référence	<u>2457760000</u>
Туре	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
Qté.	1 Pièce

## **THM MMP CASE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

## **Dimensions et poids**

Profondeur	455	Profondeur (pouces)	17.9134 inch
Hauteur	380 mm	Hauteur (pouces)	14.9606 inch
Largeur	570 mm	Largeur (pouces)	22.4409 inch
Poids net	7500 g		

# Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

#### Classifications

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 9.0	19-14-92-90
ECLASS 11.0	19-14-90-90	ECLASS 12.0	19-14-90-90
ECLASS 13.0	19-14-90-90	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

## Systèmes de marquage

Version	Coffret aluminium	Type	Chariot	
Fonctionnement batterie	Non	Inclus dans la livraison	Chariot	

Niveau du catalogue / Dessins