

PRO COM CAN OPEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les modules de communication enfichables de Weidmüller permettent aux pièces détachées d'échanger des données pertinentes avec le cloud. Cela jette les bases d'une optimisation ciblée du process à l'aide de la surveillance de l'état et de la commande à distance - des facteurs qui jouent un rôle décisif dans l'augmentation du niveau d'efficacité, de la qualité, de la stabilité du process et de la disponibilité peuvent y contribuer. Les modules de communication sont conçus avec une protection IP20, peuvent être utilisés sans outils et peuvent être adaptés de manière flexible à différents protocoles de communication personnalisables.

Informations générales de commande

Version	Communication module
Référence	2467320000
Type	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Qté.	1 Pièce

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E258476
Numéro de certificat (cULusEX)	E470829

Dimensions et poids

Profondeur	33.6 mm	Profondeur (pouces)	1.3228 inch
Hauteur	74.4 mm	Hauteur (pouces)	2.9291 inch
Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1.378 inch
Poids net	75 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-25 °C...70 °C
-------------------------	-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8cdbf60e

Classifications

ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ETIM 10.0	EC001604	ECLASS 14.0	27-24-26-08
ECLASS 15.0	27-24-26-08		

Données générales

Poids	36 g	
Degré de protection	IP20	
MTTF	Selon la norme	SN 29500
	Durée de fonctionnement (heures), min.	4082000 h
	Température ambiante	40 °C
	Cycle de service	100 %

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Câble

Câble d'adaptateur de SUB-D à RJ45 pour le module de communication PRO COM CAN OPEN.



Informations générales de commande

Type	PRO CAB SUBD-RJ45 0.5M	Version	
Référence	2578530000		, SUB-D femelle 9 pôles, RJ45 IP 20, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118589597		
Qté.	1 ST		
Type	PRO CAB SUBD-RJ45 1.0M	Version	
Référence	2578550000		, SUB-D femelle 9 pôles, RJ45 IP 20, 1 m
GTIN (EAN)	4050118589702		
Qté.	1 ST		
Type	PRO CAB SUBD-RJ45 2.5M	Version	
Référence	2578560000		, SUB-D femelle 9 pôles, RJ45 IP 20, 2.5 m
GTIN (EAN)	4050118589573		
Qté.	1 ST		