

## MCB 489 2P D 30A ACDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



### Informations générales de commande

Version	Disjoncteur automatique miniature, Nombre de pôles: 2, 30 A, blanc
Référence	<a href="#">2478960000</a>
Type	MCB 489 2P D 30A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491036
Qté.	6 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2025-09-01T00:00:00+02:00

## MCB 489 2P D 30A ACDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	60.3 mm	Profondeur (pouces)	2.374 inch
Hauteur	116 mm	Hauteur (pouces)	4.5669 inch
Largeur	35.3 mm	Largeur (pouces)	1.3898 inch
Poids net	166.5 g		

### Températures

Température de stockage		Température ambiante	-35 °C...70 °C
Température de fonctionnement		Humidité	40 °C/95 % d'humidité rel., pas de condensation

### Classifications

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		

### Caractéristiques électriques

Type de tension	AC/DC	Tension nominale AC	480277 V
Tension nominale DC	125 V	Courant nominal	30 A
Pouvoir de déclenchement	10000.00 A		

### Généralités

Nombre de pôles	2	Type de montage	Rail DIN
Type de fixation	montage sur rails	Vibration	selon CEI 60068-2-6
Choc	selon CEI 60068-2-27	Couleur	blanc