

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Version	Câble USB, USB A Mini, Interface de service, USB A Mini, 0.3 m
Référence	2488200000
Type	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
Qté.	1 Pièce

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Longueur	0.3 m	Longueur (pouces)	11.811 inch
Poids net	29.5 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Caractéristiques techniques câble

Couleur de la gaine	noir
---------------------	------

Caractéristiques techniques générales

Matériau de base du boîtier	PA	Degré de protection	IP64
-----------------------------	----	---------------------	------

Constitution du câble

Couleur de la gaine	noir
---------------------	------

Mâle droite

Prise de raccordement à droite	USB A Mini, IP20, Contact femelle, droit, Interface d'accès, Plastique, blindé
--------------------------------	--

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche	USB A Mini, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé
--------------------------------	--