

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Câble USB, USB A Mini, Interface de service, USB A Mini, 0.3 m |
| Référence | 2488200000 |
| Type | IE-FCML-MINIUSB-0.3M |
| GTIN (EAN) | 4050118498080 |
| Qté. | 1 Pièce |

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|--------|-------------------|-------------|
| Longueur | 0.3 m | Longueur (pouces) | 11.811 inch |
| Poids net | 29.5 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement |
| Température de pose | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|----------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ETIM 10.0 | EC001408 | ECLASS 14.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-01-06 | | |

Caractéristiques techniques câble

| | |
|---------------------|------|
| Couleur de la gaine | noir |
|---------------------|------|

Caractéristiques techniques générales

| | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|------|
| Matériau de base du boîtier | PA | Degré de protection | IP64 |
|-----------------------------|----|---------------------|------|

Constitution du câble

| | |
|---------------------|------|
| Couleur de la gaine | noir |
|---------------------|------|

Mâle droite

| | |
|--------------------------------|--|
| Prise de raccordement à droite | USB A Mini, IP20, Contact femelle, droit, Interface d'accès, Plastique, blindé |
|--------------------------------|--|

Mâle gauche

| | |
|--------------------------------|--|
| Prise de raccordement à gauche | USB A Mini, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
|--------------------------------|--|