

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull Power selon spécification PROFINET

Informations générales de commande

Version	Connecteur d'alimentation, Embase d'appareil, PROFINET
Référence	2493490000
Type	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Qté.	1 Pièce

IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E92202

Dimensions et poids

Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	36.2 mm	Largeur (pouces)	1.4252 inch
Longueur	14.2 mm	Longueur (pouces)	0.5591 inch
Poids net	23 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Blindage	non blindé	Couleur	gris argent
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé	Type de montage	4 Outils de vissage
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	500
Degré de pollution	2	Matériau du joint	NBR
Type de verrouillage	Push Pull		

Normes générales

Certificat N° (UR)	E92202
--------------------	--------


IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

