

## RCL425024T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC $\pm$ 10 %, Courant permanent: 8 A, Raccordement enfichable
Référence	<a href="#">2494270000</a>
Type	RCL425024T
GTIN (EAN)	4050118517507
Qté.	20 Pièce

RCL425024T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Profondeur	29 mm	Profondeur (pouces)	1.1417 inch
Hauteur	15.7 mm	Hauteur (pouces)	0.6181 inch
Largeur	12.7 mm	Largeur (pouces)	0.5 inch
Poids net	13.3 g		

### Températures

Température de stockage	Température ambiante	-20 °C...70 °C
Température de fonctionnement		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

### Côté commande

Tension nominale	24 V DC ±10 %	Indicateur d'état	Non
------------------	---------------	-------------------	-----

### Côté charge

Courant permanent	8 A	Tension de commutation AC, max.	250 V
Courant de commutation min.	5 mA	Type de contact	2 CO contact (AgNi)

### Coordination de l'isolation

Degré de protection	IP40
---------------------	------

### Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable
--	-------------------------