

## HDC C MHX SM10.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

### Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, MHX, Mâle, Section de raccordement du conducteur, max.: 8, décolleté, Alliage de cuivre
Référence	<a href="#">2494550000</a>
Type	HDC C MHX SM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118504521
Qté.	25 Pièce

## HDC C MHX SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Poids net 3.19 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## Caractéristiques générales

Diamètre du contact mâle Ø	4 mm	Section du conducteur max. AWG	AWG 8
Longueur de dénudage, raccordement nominal	15 mm	Type de raccordement	Raccordement à sertir
Version insert	MHX	Résistance de passage	≤1 mΩ
Section de raccordement du conducteur, 8 mm <sup>2</sup> max.		Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> min.	
Surface	argent	Cycles d'enfichage	≥ 500
Type	Mâle	Matériau de base	Alliage de cuivre
Contacts	décolleté	Section de raccordement de conducteur	10 - 8 mm <sup>2</sup>
Matériau des contacts	Alliage de cuivre		

## Note importante

Informations sur le produit Style de conducteur semi~rigide flexible 1231 ou 1028 uniquement

**HDC C MHX SM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC C MHX SM10.0AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Crimping tools



Pincas à sertir pour contacts décolletés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

### Informations générales de commande

Type	CTIN CM 3.6	Version
Référence	<a href="#">9205440000</a>	Pince à sertir les contacts, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Sertissage avec 4 empreintes
GTIN (EAN)	4032248734146	
Qté.	1 ST	