

WPDPC X32 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Nos systèmes de protection tactile assurent une plus grande sécurité dans votre armoire de distribution. Ils assurent une protection contre les chocs électriques causés par un contact accidentel avec des pièces sous tension dues à un fonctionnement ou à des défauts.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Capot de protection (bloc de jonction), Wemid |
| Référence | 2503380000 |
| Type | WPDPC X32 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118533347 |
| Qté. | 12 Pièce |

WPDPC X32 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 72.1 mm | Profondeur (pouces) | 2.8386 inch |
| Hauteur | 26.03 mm | Hauteur (pouces) | 1.0248 inch |
| Largeur | 30.1 mm | Largeur (pouces) | 1.185 inch |
| Poids net | 4.1 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|-----|
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non |
|--|-----|

Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---------|------------|
| Matériau de base | Wemid | Couleur | Gris clair |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | | |

Caractéristiques du système

| | | | |
|---------------------------------|-----|------------------------|-----|
| Flasque de fermeture nécessaire | Non | Etages internes pontés | Non |
|---------------------------------|-----|------------------------|-----|