

### Similaire à l'illustration



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

### Informations générales de commande

Version	Insert outil à sertir, 6mm <sup>2</sup> , Sertissage à empreintes
Référence	<a href="#">2505280000</a>
Type	ES EPG/HPG 60 DIN 6
GTIN (EAN)	4050118519662
Qté.	1 Pièce

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0.8661 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1.6535 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1.6535 inch
Poids net	117.92 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## Description du contact

Type de contact	Cosse DIN 46234, Cosse DIN 46341, partie 1, Cosse DIN 46230	Section du conducteur max. AWG	10
Section du conducteur min. AWG	10	Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>

## Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage à empreintes
Section de cosse	nominal 6 mm <sup>2</sup>

## Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	5 mm	Section sertissage cuivre	6
Largeur de sertissage en mm	5		