

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Version	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
Référence	2522710000
Type	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	18.8 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

Outils à couper

Filetage du raccordement	M12	Taille	17.5 mm
--------------------------	-----	--------	---------