

## SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

### Informations générales de commande

Version	Cable gland tool adapter for moulded M12 lines, K- and L-coded
Référence	<a href="#">2522710000</a>
Type	SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD
GTIN (EAN)	4050118534566
Qté.	1 Pièce
Emballage	Sac plastique

## SCREWTY M12 K+L 2.5 O.SD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Poids net	18.8 g
-----------	--------

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

### Outils à couper

Filetage du raccordement	M12	Taille	17.5 mm
--------------------------	-----	--------	---------