

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La combinaison de FieldPower® Elevator et du câble plat permet l'intégration en une seule solution de différentes fonctionnalités dans le puits : chaîne de sécurité, communication par bus et distribution d'énergie. Aucun outil spécial, pour une installation rapide et facile.

Informations générales de commande

Version	Wiring box for elevator shaft
Référence	<u>2524850000</u>
Туре	FP ESWB TERMINAL SET
GTIN (EAN)	4050118536430
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-02-15T00:00:00+01:00

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids	1			
Profondeur	64.5 mm	Profondeur (pouces)	2.5394 inch	
Hauteur	122 mm	Hauteur (pouces)	4.8031 inch	
Largeur	96 mm	Largeur (pouces)	3.7795 inch	
Poids net	261.28 g			
Températures				
Température de stockage	-5 °C50 °C	Température de fonctionnement	-5 °C50 °C	
Conformité environneme			'	
Comornine environmente	intale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exem	ntion		
REACH SVHC		Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP		17-9386-3ac323b95c10		
0011	0110000+00+0+70	7 0000 00002000010		
Classifications				
ETIM 6.0	EC000214	ETIM 7.0	EC000214	
ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214	
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 9.0	27-14-24-09	
ECLASS 9.1	27-14-24-09	ECLASS 10.0	27-14-24-09	
ECLASS 11.0	27-14-24-09	ECLASS 12.0	27-14-24-09	
ECLASS 13.0	27-14-24-09	ECLASS 14.0	27-14-24-09	
ECLASS 15.0	27-14-24-09			
Note importante				
Informations sur le produit		d'arbre d'ascenseur est disponible avec le câb		

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessins











Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Туре	SDIS 0.4X2.5X75	Version
Référence	9008370000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056330	
Qté.	1 ST	
Туре	SDS 1.2X6.5X150	Version
Type Référence	SDS 1.2X6.5X150 9009010000	Version Tournevis, Tournevis

Pinces coupantes latérales isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Туре	KSE 160	Version
Référence	9046410000	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357734	
Qté.	1 ST	

Date de création 04.11.2025 04:28:42 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 4