

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La combinaison de FieldPower® Elevator et du câble plat permet l'intégration en une seule solution de différentes fonctionnalités dans le puits : chaîne de sécurité, communication par bus et distribution d'énergie. Aucun outil spécial, pour une installation rapide et facile.

Informations générales de commande

Version	Wiring box for elevator shaft
Référence	2524850000
Type	FP ESWB TERMINAL SET
GTIN (EAN)	4050118536430
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-02-15T00:00:00+01:00

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	64.5 mm	Profondeur (pouces)	2.5394 inch
Hauteur	122 mm	Hauteur (pouces)	4.8031 inch
Largeur	96 mm	Largeur (pouces)	3.7795 inch
Poids net	261.28 g		

Températures

Température de stockage	-5 °C...50 °C	Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
-------------------------	---------------	-------------------------------	---------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

Classifications

ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		

Note importante




Informations sur le produit	Le boîtier de câblage d'arbre d'ascenseur est disponible avec le câble plat approuvé du fabricant Draka EHC.
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



FP ESWB TERMINAL SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDIS 0.4X2.5X75	Version	
Référence	9008370000	Tournevis, Tournevis	
GTIN (EAN)	4032248056330		
Qté.	1 ST		
Type	SDS 1.2X6.5X150	Version	
Référence	9009010000	Tournevis, Tournevis	
GTIN (EAN)	4032248266869		
Qté.	1 ST		

Pincés coupantes latérales isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pincés qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pincés sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pincés ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	KSE 160	Version	
Référence	9046410000	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357734		
Qté.	1 ST		