

H0,34/12S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, turquoise
Référence	2525190000
Type	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
Qté.	500 Pièce

H0,34/12S TK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	125 mm	Hauteur (pouces)	4.9212 inch
Poids net	0.05 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Version	Norme
---------	-------

Embouts

Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm	L1 en mm	12.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 22 AWG, max.	Longueur de dénudage	10 mm
Section de raccordement du conducteur 0.34 mm ²		