

H0,14/12 BR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- code couleur Weidmüller
- en multisachet (5 x 100 pcs.)

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, brun
Référence	2525200000
Type	H0,14/12 BR
GTIN (EAN)	4050118536867
Qté.	500 Pièce

H0,14/12 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E499744

Dimensions et poids

Poids net 0.03 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Version Norme

Embouts

Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm	L1 en mm	12.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, max.	Longueur de dénudage	10 mm
Section de raccordement du conducteur 0.14 mm ²		