

H0,25/12 VL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, violet
Référence	2525210000
Type	H0,25/12 VL
GTIN (EAN)	4050118536850
Qté.	500 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E499744

Dimensions et poids

Poids net	0.04 g
-----------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	Norme
--------------------------	--------	---------	-------

Embouts

Longueur de la surface des contacts (L2) 8 mm	L1 en mm	12.00 mm
Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, max.	Longueur de dénudage	10 mm
Section de raccordement du conducteur 0.25 mm ²		