

## IE-REDU-6-8-PS-VAPM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Connecteur débrochable PushPull Power selon spécification PROFINET

### Informations générales de commande

Version	Connecteur d'alimentation, Prise mâle, Insert étanche, PROFINET
Référence	<a href="#">2531330000</a>
Type	IE-REDU-6-8-PS-VAPM
GTIN (EAN)	4050118545227
Qté.	10 Pièce

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Poids net	1.4 g
-----------	-------

### Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

### Caractéristiques générales

Blindage	non blindé	Diamètre de la gaine, max.	8 mm
Diamètre de la gaine, min.	6 mm	Matériau du joint du câble	EPDM