

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit





Connexions transversales ajustables

Augmentez la flexibilité de vos connexions transversales. La connexion transversale TERMSERIES (TCC) permet de réaliser des connexions transversales réglables individuellement avec jusqu'à 51 pôles. Le nombre maximal de pôles enfichables a été augmenté jusqu'à 32 pôles. Le matériau en bande peut être très facilement raccourci à la longueur requise. Les connecteurs transversaux convainquent par leur facilité de manipulation et leur visibilité ainsi que par leurs possibilités de connexion universelle. Une barrette supplémentaire empêche le ressort de se déformer lors de l'assemblage.

- Connexion transversale réglable individuellement avec 51 pôles
- Barre supplémentaire pour éviter la déformation du ressort
- Connexion transversale plus longue disponible jusqu'à 32 pôles
- Tenue aux vibrations

Informations générales de commande

Version	TERMSERIES, Connexion transversale
Référence	<u>2556460000</u>
Туре	TCC 12.8/26 BL
GTIN (EAN)	4050118566970
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	4.8 mm	Profondeur (pouces)	0.189 inch
Hauteur	13.1 mm	Hauteur (pouces)	0.5157 inch
Largeur	323.4 mm	Largeur (pouces)	12.7323 inch
Poids net	9.7 g		
Températures	,		
Température de stockage	-40 °C85 °C	Température ambiante	-40 °C60 °C
Température de fonctionnement	40 000 0	Temperature ambiante	40 000 0
Conformité environnementa	le du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp	ation	
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessi		
		20 20 0,1 70 011 poido	
Caractéristiques de la conne	xion transversale		
Tension nominale	300 V	Courant nominal	17.5 A
Isolation	Oui	Protection au toucher	Oui
Couleur	bleu	Nombre des blocs de jonction pontés	16
Nombre de pôles	26	Pas en mm (P)	12.80 mm
Type de montage	enfiché	Version	peut être coupé à dimension
Classifications			
ETIM 0.0	50000500	ETIM 7.0	50000500
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0 ECLASS 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-37-16-92 27-37-16-92	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-37-16-92 27-37-16-92
Données de mesure UL			
	10 A		
Courant nominal (UL)	10 A		
Caractéristiques générales			
Version	peut être coupé à dim	nension	
Couleur	bleu		
Composant de classe d'inflammabilité UL94	Composante . Classe d'inflammabil	Boîtier lité UL94 . V-0	
Coordination de l'isolation			
Tension nominale	300 V		

Date de création 05.11.2025 09:36:18 MEZ

Pas en mm (P)

Niveau du catalogue / Dessins

12.80 mm



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit



Dimensional drawing





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Divers

Type code TERMSERIES accessories



Clé de codage des modèles



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Туре	KT 14	Version
Référence	1157820000	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248945344	
Qté.	1 ST	

Outil pour couper et casser les connexions transversales



- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

Informations générales de commande

Туре	KT ZQV	Version
Référence	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
Qté.	1 ST	
Туре	WAW 1 NEUTRAL	Version
Type Référence	WAW 1 NEUTRAL 9004500000	Version Miscellaneous tools

Date de création 05.11.2025 09:36:18 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 5