

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustration du produit





#### Connexions transversales ajustables

Augmentez la flexibilité de vos connexions transversales. La connexion transversale TERMSERIES (TCC) permet de réaliser des connexions transversales réglables individuellement avec jusqu'à 51 pôles. Le nombre maximal de pôles enfichables a été augmenté jusqu'à 32 pôles. Le matériau en bande peut être très facilement raccourci à la longueur requise. Les connecteurs transversaux convainquent par leur facilité de manipulation et leur visibilité ainsi que par leurs possibilités de connexion universelle. Une barrette supplémentaire empêche le ressort de se déformer lors de l'assemblage.

- Connexion transversale réglable individuellement avec 51 pôles
- Barre supplémentaire pour éviter la déformation du ressort
- Connexion transversale plus longue disponible jusqu'à 32 pôles
- Tenue aux vibrations

#### Informations générales de commande

Version	TERMSERIES, Connexion transversale
Référence	<u>2556500000</u>
Туре	TCC 12.8/26 BK
GTIN (EAN)	4050118567014
Ωté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	4.8 mm	Drofondour (nouses)	0.189 inch
Hauteur	13.1 mm	Profondeur (pouces)  Hauteur (pouces)	0.169 ilich
Largeur	323.4 mm	Largeur (pouces)	12.7323 inch
Poids net	9.7 g	Eurgeur (poucee)	12.7020 111011
Températures			
-	40.00 05.00	T ( )	40.00.00.00
Température de stockage Température de fonctionnement	-40 °C85 °C	Température ambiante	-40 °C60 °C
Conformité environnementale	du produit		
	-		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemp		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessu	us de 0,1 % en poids	
Caractéristiques de la connex	ion transversale		
Tension nominale	300 V	Courant nominal	17.5 A
Isolation	Oui	Protection au toucher	Oui
Couleur	noir	Nombre des blocs de jonction pontés	16
Nombre de pôles	26	Pas en mm (P)	12.80 mm
ype de montage	enfiché	Version	peut être coupé à dimension
Classifications			difficion
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
TIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92
Données de mesure UL			
Courant nominal (UL)	10 A		
Caractéristiques générales			
	( ) !:		
Version	peut être coupé à dim	ension	
Composent de classe d'inflemmebilité	noir	Data:	
Composant de classe d'inflammabilité JL94	Composante . Classe d'inflammabil	Boîtier ité UL94 . V-0	
Coordination de l'isolation			
Tension nominale	300 V		

Date de création 08.11.2025 05:21:57 MEZ

Pas en mm (P)

Niveau du catalogue / Dessins

12.80 mm



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

## **Dessins**

### Illustration du produit



### **Dimensional drawing**





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Dessins**

#### **Divers**

### Type code TERMSERIES accessories



Clé de codage des modèles



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Accessoires**

#### Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

#### Informations générales de commande

Туре	KT 14	Version
Référence	<u>1157820000</u>	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248945344	
Qté.	1 ST	

#### Outil pour couper et casser les connexions transversales



- Pour connexions transversales de la série Z de Weidmüller
- Pour connexions transversales WQV 2,5 à WQV 35
- Pour fenêtre de connexion transversale des bornes WTR 2,5 et WSI 6

#### Informations générales de commande

Туре	KT ZQV	Version
Référence	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
Qté.	1 ST	
Туре	WAW 1 NEUTRAL	Version
Type Référence	WAW 1 NEUTRAL 9004500000	Version Miscellaneous tools

Date de création 08.11.2025 05:21:57 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins 5