

IE-PI-SCRJ-POF-QA



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

Informations générales de commande

Version	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF, enfichable
Référence	2564960000
Type	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Qté.	10 Pièce

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	56 mm	Profondeur (pouces)	2.2047 inch
Hauteur	10.5 mm	Hauteur (pouces)	0.4134 inch
Largeur	13.2 mm	Largeur (pouces)	0.5197 inch
Poids net	1.6 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Description de l'article	Connecteur SCRJ, POF, enfichable	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PA 66	Diamètre de la gaine, max.	8 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Type de montage	Montage par vis
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Cycles d'enfichage	≥ 500
Composition	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Vis	Diamètre du fil individuel, min.	2.1 mm
Matériau embout	Arcap	Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE
Diamètre du fil individuel, max.	2.3 mm		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61754-24
---------------------	--------------