

**IE-PI-SCRJ-POF-QA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /

14

**Informations générales de commande**

Version	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF, enfichable
Référence	<a href="#">2564960000</a>
Type	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Qté.	10 Pièce

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	56 mm	Profondeur (pouces)	2.2047 inch
Hauteur	10.5 mm	Hauteur (pouces)	0.4134 inch
Largeur	13.2 mm	Largeur (pouces)	0.5197 inch
Poids net	1.6 g		

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## Caractéristiques générales

Description de l'article	Connecteur SCRJ, POF, enfichable	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	PA 66	Diamètre de la gaine, max.	8 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Type de montage	Montage par vis
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Cycles d'enfichage	≥ 500
Composition	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14	Type de fibre	POF
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Vis	Diamètre du fil individuel, min.	2.1 mm
Matériau embout	Arcap	Matériau capuchon de protection	TPE
Diamètre du fil individuel, max.	2.3 mm	antipoussière	

## Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61754-24
---------------------	--------------

## IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## ...pour les câbles à fibres optiques polymères (FOP)



Outils à sertir et dégainer pour traitement de contacts à fibre optique sur fibre polymère (FOP)

## Informations générales de commande

Type	HTX-IE-POF-QA	Version
Référence	<a href="#">2602860000</a>	
GTIN (EAN)	4050118615043	
Qté.	1 ST	

## Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

## Informations générales de commande

Type	IE-PP-V14P	Version
Référence	<a href="#">1058280000</a>	
GTIN (EAN)	4032248799374	Capot de protection boîtier
Qté.	10 ST	

## Ciseaux



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

## Informations générales de commande

Type	SCISSORS KEVLAR	Version
Référence	<a href="#">1208910000</a>	
GTIN (EAN)	4032248990085	Electrician's scissors
Qté.	1 ST	

**Accessories**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Outils**

- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

**Informations générales de commande**

Type	MULTI-STRIPAX IE-POF	Version
Référence	<a href="#">1208880000</a>	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4032248990276	
Qté.	1 ST	