


IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) en métal avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Version 14, SC-RJ POF, enfichable, IP67
Référence	2568260000
Type	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
Qté.	10 Pièce

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	79.9 mm	Profondeur (pouces)	3.1457 inch
Hauteur	26.8 mm	Hauteur (pouces)	1.0551 inch
Largeur	22.7 mm	Largeur (pouces)	0.8937 inch
Poids net	55.44 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Caractéristiques générales

Description de l'article	Version 14, SC-RJ POF, enfichable	Couleur	autres
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750	Type de fibre	FOP
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : vissage, découpe	Utilisation Matériau du boîtier	PA, Zinc injecté sous pression

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24
---------------------	--

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

...pour les câbles à fibres optiques polymères (FOP)



Outils à sertir et dégainer pour traitement de contacts à fibre optique sur fibre polymère (FOP)

Informations générales de commande

Type	HTX-IE-POF-QA	Version	
Référence	2602860000		
GTIN (EAN)	4050118615043		
Qté.	1 ST		

Outils



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Type	MULTI-STRIPAX IE-POF	Version	
Référence	1208880000	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4032248990276		
Qté.	1 ST		

Ciseaux



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	SCISSORS KEVLAR	Version	
Référence	1208910000	Ciseaux électriques	
GTIN (EAN)	4032248990085		
Qté.	1 ST		

Capuchons de protection contre la poussière




Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-PP-V14P	Version	
Référence	1058280000	Capot de protection boîtier	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Qté.	10 ST		

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		