

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Connecteur débrochable PushPull selon CEI 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert SC

Informations générales de commande

Version	Connecteur fibre optique, Version 14, SC-RJ POF, enfichable, IP67
Référence	<u>2568260000</u>
Туре	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118578928
Qté.	10 Pièce



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Destandance	70.0	Duefon days (navera)	0.1457 :	
Profondeur	79.9 mm	Profondeur (pouces)	3.1457 inch	
Hauteur	26.8 mm 22.7 mm	Hauteur (pouces)	1.0551 inch 0.8937 inch	
Largeur Poids net	55.44 g	Largeur (pouces)	0.8937 Inch	
roius net	55.44 g			
Températures				
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C	
Température de pose		·		
Conformité environnementa	ale du produit		'	
0	0 (
Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption			
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55			
Classifications				
ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122	
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122	
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22	
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22	
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22	
ECLASS 13.0	19-17-01-22	ECLASS 14.0	19-17-01-22	
ECLASS 15.0	19-17-01-22			
Caractéristiques générales				
Description de l'article	Version 14, SC-RJ POF, enfichable	Couleur	autres	
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Diamètre de la gaine, max.	10 mm	
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Degré de protection	IP67	
Cycles d'enfichage	750	Type de fibre	FOP	
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ	
Raccordement 2	Technique de raccordement rapide : vissage, découpe	Utilisation Matériau du boîtier	PA, Zinc injecté sous pression	
Normes générales				
Norme de connecteur	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

...pour les câbles à fibres optiques polymères (FOP)



Outils à sertir et dégainer pour traitement de contacts à fibre optique sur fibre polymère (FOP)

Informations générales de commande

Туре	HTX-IE-POF-QA	Version
Référence	2602860000	
GTIN (EAN)	4050118615043	
Oté	1 ST	

Outils



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- · Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Туре	MULTI-STRIPAX IE-POF	Version
Référence	1208880000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4032248990276	
Qté.	1 ST	

Ciseaux



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

 Type
 SCISSORS KEVLAR
 Version

 Référence
 1208910000
 Electrician's scissors

 GTIN (EAN)
 4032248990085

Ωté. 1 Sī

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

 Type
 IE-PP-V14P
 Version

 Référence
 1058280000
 Capot de protection boîtier

 GTIN (EAN)
 4032248799374

 Qté.
 10 ST

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil:

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type ESG 9/11 K MC NE WS Version

Référence 1857440000 ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA

GTIN (EAN) 4032248402731 66, Couleur: blanc, autoadhésif

Qté. 200 ST

Date de création 03.11.2025 11:08:08 MEZ